

# Свързващ кабел NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBV

Специф. Номер: 1686609

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-E-...P,  
length 10 m.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Дължина на защитния шланг	10 m
Монтажна позиция	по избор
За употреба на открито	C1 - закрити помещения
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Относителна влажност на въздуха	5 - 100 % кондезиращ
Клас на защита	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Електрическо свързване 1	Прав щекер, 3-пинов
Електрическо свързване 2	отворен край, 3-жила
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Пневматичен извод	за шланг с външен диаметър 8 mm
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	3x0,75
Тегло на продукта	2,500 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE