


Сферичен кран VZBC-25-FF-40-22-F0405-V4V4T

Специф. Номер: 1692201

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width DN25, top flange F0405, PN40, DIN 1092-1.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на действие	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Ринг форма с винтова връзка
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F04 F05
вътрешен диаметър	25 mm
Номинален диаметър DN	25
Разпределителна функция	2/2
Ръчно действие	Без
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	40
Момент на действие	17 Nm
Според стандарта	EN 1092-1 ISO 5211
Среда	Състен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности Други медии по запитване
Температура на средата	-10 ... 200 °C
дебит Kv	71.5 m ³ /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-подсилено
Material ball	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на съчмата	1.4408
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	2,600 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение