

Направляваща за тежки товари HD-12- -

Специф. Номер: 170024


FESTO

конфигурируем.

За конфигуриране поставете предварително продукта в пазарната кошница.

При този продукт в зависимост от конфигуратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



Примерно представяне

Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Размер	12
Ход	10 ... 1,550 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща ос без задвижване
Макс. скорост	3 m/s
Клас на корозионна устойчивост КВК	0
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. сила Fy	1,120 N
Макс. сила Fz	1,120 N
Мах. момент Mx	33.6 Nm
Мах. момент My	50.4 Nm
Мах. момент Mz	49 Nm
Движеща се маса	330 g
Движеща се маса при 0 mm ход	330 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	46 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,370 g
Информация за материала на направляващия елемент	Стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран