

Контролер на осите SPC200/P02

Специф. Номер: 170522

FESTO

за 1 или 2 пневматични оси с аналогово подаване на заданието



Информационен лист

Белег	Стойност
настройка на уреда	Основен модул за 4 plug-in модула Захранване Сериен интерфейс Цифрови Вх/Изх Контролен уред Задаващ модул
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Устойчивост на продължителен удар по DIN/IEC 68 част 2-82	тестван според степен на трудност 2
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 % некондензиращ
Клас на защита	IP20 по IEC 60529
Устойчивост на вибрации по DIN/IEC 68 Teil 2-6	тестван според степен на трудност 1
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C