

Сепараторен модул FRM-H-D-MINI



Специф. Номер: 170687

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Разклонител с 4 извода, носач за допълнителни модули, без присъединителни плочи с резба с FRB-шпилки.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0.15 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	2,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	233 g
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка