


Електрически регулатор на налягане PREL-186-HP3-V1-V-40CFX2-1

Специф. Номер: 1709209

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	186
Номинален диаметър DN	45
Серия	L
Монтажна позиция	вертикално
Тип на задействане	електрически
Конструкция	Електрически настройваем регулатор на налягане
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Предпазна функция	Exhausting the control chamber
Ниво на техническите характеристики (PL)	Exhausting the control chamber/category 3, Performance Level d
Работно налягане	0 ... 50 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.4 ... 40 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.1 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Обхват на сигналите аналогов изход	0 - 10 V
Обхват на сигналите аналогов вход	0 - 10 V
ЗАДАДЕНИ/АКТУАЛНИ стойности	Тип напрежение 0 - 10 V
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане по EU-нормала за машини
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Разрешение	SE Type Test Certification
Електрическа връзка - ВХОДНА	Щекер, M12, 5 - пинов, A - кодиран
Електрическа връзка - ИЗХОДНА	Щекер, M12, 5 - пинов, A - кодиран
Тип на закрепване	по избор: на пневмоподготвяща група с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 11	G1/4
Пневматичен извод 2	G1
Пневматичен порт 22	G1/4
Пневматичен извод 3	G1
Пневматично присъединяване 82	G1/2
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material underneath cover	Алуминий елоксиран
Material spring	Пружинна стомана
Material housing	Алуминий елоксиран