


# Краен изключвател SMT-8-NS-S-LED-24-B

Специф. Номер: 171181

FESTO

Electric, contactless, NPN, for drives with T-slot, with M8 plug.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	C-Tick
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	≤ 1 ms
Време за изключване	≤ 0.8 ms
Макс. ток на изхода	100 mA
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Пад на напрежение	≤ 1.5 V
Остатъчен ток	0.002 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел със щекер M8x1 3-пинов
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	0.3 m
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Тегло на продукта	10 g
Информация за материала на корпуса	Месинг TRF-U(PU) високолегирана стомана, неръждаема никелиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67