


Интерфейс на осите SPC-AIF-SUP-24DC

Специф. Номер: 171182

FESTO

[за интерфейса на осите.](#)



Информационе н лист

Белег	Стойност
Мах. консумация на ток	3 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	-5 % / +25 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Устойчивост на продължителен удар по DIN/IEC 68 част 2-82	тестван според степен на трудност 2
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Устойчивост на вибрации по DIN/IEC 68 Teil 2-6	тестван според степен на трудност 2
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Електрически извод, товарно напрежение	Щекер кръгла форма M12x1 5-пинов
Електрически извод, AIF IN	Щекер кръгла форма M9 5-пинов
Електрически извод, AIF OUT	Щекер кръгла форма M9 5-пинов
Дължина на кабела	0.2 m