

Кръгъл цилиндър DSAH-10- -P

Специф. Номер: 171219
Продукт излизащ от производство

FESTO

с лагерен капак за директен монтаж, фланец със захранване напречно на оста на цилиндър.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 160 mm
Диаметър на буталото	10 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39.6 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47.1 N
Движеща се маса при 0 mm ход	11.1 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	1 g
Основно тегло при 0 mm ход	19 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	2.7 g
Пневматичен извод	M4
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема