


Кръгъл цилиндър DSAG-10- -P-S2

Специф. Номер: 171347
Продукт излизащ от производство

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът.
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ход | 1 ... 160 mm |
| Диаметър на буталото | 10 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 39.6 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 47.1 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 11.1 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 1 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 19 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 2.7 g |
| Пневматичен извод | M5 |
| Material cover | Алуминиева сплав |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |