

Кръгъл цилиндър DSAG-20- -P

Специф. Номер: 171555
Продукт излизащ от производство

FESTO

Фланец с резбова цапфа.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ход | 1 ... 320 mm |
| Диаметър на буталото | 20 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 158.3 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 188.5 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 79 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 3.9 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 138 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 7.2 g |
| Пневматичен извод | M20x1,5 |
| Material cover | Алуминиева сплав |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |