


Кръгъл цилиндър DSAG-40- -PPV-S2

Специф. Номер: 172449
Продукт излизащ от производство

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът.
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Резба на буталния прът	M12x1,25
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	22 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633.2 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754.2 N
Движеща се маса при 0 mm ход	469 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	15.9 g
Основно тегло при 0 mm ход	586 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	24 g
Пневматичен извод	M32x2
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material piston rod	високолегирана стомана