

**Тапа**  
**QSP10-PTB**  
Специф. Номер: 172976

**FESTO**



**Информационен лист**

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	1
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълнен температурен диапазон	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1.1 g
Тип на закрепване	Mounting pin
Пневматичен извод 1	Патрон 10 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material of tubing seal	NBR