


Тапа
QSP17-PTB
Специф. Номер: 172996

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	1
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	4.7 g
Тип на закрепване	Mounting pin
Пневматичен извод 1	Cartridge 17 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material of tubing seal	NBR