


# съединител EAMC-42-50-9-12

Специф. Номер: 1732001

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	9 mm
Диаметър на държача 2	12 mm
Размер	42
номинална дължина	50 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	146 g
Материал-забележка	RoHS konform