

Вендуза VAS-10-M5-PUR

Специф. Номер: 173441

FESTO

с уплътнение OL



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	10 mm
Ефективен диаметър на засмукване	8 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	4.5 N
Резба за закрепване	M5
Монтаж на смукателя	M5
Извод за вакуум	M5
Твърдост по Шор	62
Информация за материала на цапфата	Месинг
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)