


# Вендуза VAS-10-M5-SI

Специф. Номер: 173442

FESTO

Уплътнителният пръстен не е включен в доставката.  
Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2012 година.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	10 mm
Ефективен диаметър на засмукване	8 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-40 ... 200 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	4,5 N
Тегло на продукта	3 g
Резба за закрепване	M5
Монтаж на смукателя	M5
Извод за вакуум	M5
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на смукателя	VMQ (силикон)