

# Вентилен остров CPA10-VI

Специф. Номер: 173520

FESTO

Растер 10mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Примерно представяне

## Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 отворен/затворен моностабилен 2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	300 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	AS-Interface Единично свързване Fieldbus Multipol
Макс. брой места за вентили	22
Макс. Брой на зоните на налягане	11
Ел. вх./изх. Система	Да
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Ширина	10 mm
Клас на защита	IP65
Разрешение	C-Tick
Растерен размер	10 mm
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	12
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	модулен и разширяем
Индикатор за превключена позиция	LED
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C