

Регулатор на налягане LR-1/2-D-7-MIDI-NPT

Специф. Номер: 173662

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с манометър, раб. налягане до 7 bar.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажна позиция	по избор
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно
Работно налягане	16 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	4,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	720 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Цинкова отливка