

# Филтър LF-1/4-D-MINI-NPT

Специф. Номер: 173680

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с предпазен кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност   |
|------------------------------------|--|
| Размер                             | Mini   |
| Серия                              | D  |
| Монтажна позиция                   | вертикално   |
| Степен на филтрация                | 40 µm  |
| Кондензоотделител                  | ръчен с фиксация   |
| Макс. количество на кондензата     | 22 cm <sup>3</sup>                                       |
| Предпазител за чаша                | Метален предпазен кожух                                  |
| Работно налягане                   | 0 ... 16 bar   |
| Стандартен номинален дебит         | 1,200 l/min  |
| Работна среда                      | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение                       |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране          | -10 ... 60 °C  |
| Клас чистота на въздуха на изхода  | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>инертен газ |
| Температура на средата             | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда      | -10 ... 60 °C  |
| Тип на закрепване                  | Последователен монтаж<br>с носач<br>по избор:            |
| Пневматичен извод 1                | 1/4 NPT  |
| Пневматичен извод 2                | 1/4 NPT  |
| Материал-забележка                 | RoHS konform   |
| Material filter                    | PE   |
| Material housing                   | Цинкова отливка  |
| Material bowl                      | PC   |