

Филтър LF-1-D-MAXI-A-NPT

Специф. Номер: 173705

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с предпазен кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Макс. количество на кондензата | 80 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 5,300 l/min |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с носач по избор: |
| Пневматичен извод 1 | 1 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 1 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material filter | PE |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |