

Филтър-регулатор LFR-1/8-D-MINI-NPT

Специф. Номер: 173756


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален препазен кожух и манометър.

С ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен с фиксация
Макс. количество на кондензата	22 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	750 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	460 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC