

# Филтър-регулатор LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Специф. Номер: 173810

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Изходно налягане max. 7 bar, с метален кожух и манометър.

С ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност  |
|------------------------------------|---|
| Размер                             | Maxi  |
| Серия                              | D   |
| Монтажна позиция                   | вертикално  |
| Степен на филтрация                | 40 µm   |
| Кондензоотделител                  | ръчен въртящ  |
| Макс. количество на кондензата     | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Предпазител за чаша                | Метален предпазен кожух                                   |
| Работно налягане                   | 1 ... 16 bar  |
| Макс. хистерезис на налягането     | 0.4 bar   |
| Стандартен номинален дебит         | 10,000 l/min  |
| Работна среда                      | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение                        |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на складиране          | -10 ... 60 °C   |
| Клас чистота на въздуха на изхода  | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>инертен газ |
| Температура на средата             | -10 ... 60 °C   |
| Температура на околната среда      | -10 ... 60 °C   |
| Тегло на продукта                  | 1,370 g   |
| Тип на закрепване                  | Последователен монтаж<br>с носач<br>по избор:             |
| Пневматичен извод 1                | 3/4 NPT   |
| Пневматичен извод 2                | 3/4 NPT   |
| Материал-забележка                 | RoHS konform  |
| Material housing                   | Цинкова отливка   |
| Material bowl                      | PC  |