

# Филтър-регулатор LFR-1-D-MAXI-A-NPT

Специф. Номер: 173813


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален препазен кожух и манометър.

С автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Макс. количество на кондензата	80 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	2 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Стандартен номинален дебит	10,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,470 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	1 NPT
Пневматичен извод 2	1 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC