

Омаслител LOE-3/8-D-MIDI-NPT


Специф. Номер: 173823

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален кожух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. количество на маслото	110 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	8 l/min
Стандартен номинален дебит	5,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 2	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material bowl	PC