

# Елемент за подготовка на въздух FRC-3/8-D-7-MIDI-A-NPT

FESTO


Специф. Номер: 173859

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 7 bar, 40 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Размер                                   | Midi   |
| Монтажна позиция                         | вертикално   |
| Кондензоотделител                        | напълно автоматичен  |
| Степен на филтрация                      | 40 µm  |
| Работно налягане                         | 2 ... 12 bar   |
| Обхват на регулиране на налягането       | 0.5 ... 7 bar  |
| Стандартен номинален дебит               | 2,000 l/min  |
| Работна среда                            | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>инертен газ                                     |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас чистота на въздуха на изхода        | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>инертен газ                                     |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                        | 1,440 g  |
| Тип на закрепване                        | Последователен монтаж<br>с носач<br>по избор:  |
| Пневматичен извод 1                      | 3/8 NPT  |
| Пневматичен извод 2                      | 3/8 NPT  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material housing                         | Цинкова отливка  |
| Material bowl                            | PC   |