

Елемент за подготовка на въздух FRC-3/4-D-7-MIDI-A-NPT

FESTO


Специф. Номер: 173875

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 7 bar, 40 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Монтажна позиция	вертикално
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Степен на филтрация	40 µm
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Стандартен номинален дебит	2,800 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,440 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	3/4 NPT
Пневматичен извод 2	3/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC