

Фланцово закрепване FNC-50

Специф. Номер: 174378

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	536 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Стомана поцинкован
Material screws	Стомана поцинкован