

Многопозиционен комплект DPNC-40

Специф. Номер: 174419

FESTO

за свързване на два цилиндъра с еднакви диаметри на буталото
като един мултипозиционен цилиндър.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	408 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Стомана
Material threaded pin	Стомана поцинкован
Material nut	Стомана поцинкован