

# Демпфер-комплект YHD-12

Специф. Номер: 174543

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	7
Ход	5 mm
Демпфериране	твърда характеристика саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	5 mm
Макс. сила на удара	300 N
Макс. поета енергия на ход	2 J
Макс. поета енергия на час	12,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	0.7 N
Тегло на продукта	18 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Месинг никелиран
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана