


съединител
ЕАМС-65-90-25-32
Специф. Номер: 1745817

FESTO



**Информационе
н лист**

| Белег | Стойност |
|---------------------------------|-----------------------|
| Диаметър на държача 1 | 25 mm |
| Диаметър на държача 2 | 32 mm |
| Размер | 65 |
| номинална дължина | 90 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 4,500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -25 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 417 kgmm ² |
| Пренесен момент | 92 Nm |
| Тегло на продукта | 535 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |