

Радиален хващач HGR-10-A


Специф. Номер: 174817

FESTO

самоцентриращ, като вътрешен и външен хващач, ъгъл на отваряне 182°, за безконтактно отчитане на позицията.

Минималното работно налягане се увеличава до над 4 бар в случай на повишена температура на уреда

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	10
Макс. точност на обмен	0.2 mm
Макс. ъгъл на отваряне	180 deg
Повтаряемост, хващач	≤ 0.1 mm
Брой пръсти на хващача	2
Принцип на действие	двойнодействие
Функция на хващача	радиален
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 8 bar
Макс. работна честота на хващача	4 Hz
Мин. време за отваряне при 6 bar	5 ms
Мин. време за затваряне при 6 bar	5 ms
Работна среда	филтриран съгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Усукващ момент при 6 bar, отваряне	15 Ncm
Усукващ момент при 6 bar, затваряне	13 Ncm
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	14 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	0.1 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	0.5 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	0.4 Nm
Тегло на продукта	39 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на покриващия капак	POM
Информация за материала на корпуса	Алуминий никелиран
Информация за материала на челюстите на хващача	Алуминий никелиран