


Щекер с кабел КМЕВ-2-24-5-LED

Специф. Номер: 174845

FESTO

предварително конфигуриран, за VUVB-, МЕВН-, МОЕВН-вентили
и N2-магнити.



Информационен лист

Белег	Стойност
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	400 g
Електрически извод	4-пинов Щекер под ъгъл Plug pattern type C to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803
Номинално работно напрежение DC	24 V
Заземяване	наличен
Дължина на кабела	5 m
Диаметър на кабела	6.2 mm
Структура на кабела	3x0,75
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	Бронз