


Дросел GRLO-M5-QS-4-LF-C

Специф. Номер: 175057

FESTO

без възвратна функция.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Разпределителна функция | Дроселираща функция |
| Пневматичен извод 1 | M5 |
| Пневматичен извод 2 | QS-4 |
| Регулиращ елемент | Винт със шлиц |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране | 40 l/min |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Монтажна позиция | по избор |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 80 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1.5 Nm |
| Тегло на продукта | 9 g |
| Material of threaded plug | Месинг |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material adjusting screw | Месинг |
| Material swivel fitting | Цинкова отливка |