



Пневматичен шалтер PEV-1/4-B-OD-CT

Специф. Номер: 175251

FESTO

Opens or closes an electrical circuit when a certain pressure value is reached. Adjustable pressure switching point, adjustable switching hysteresis. Without connector socket.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	ССС
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пнеumoелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	1 ... 12 bar
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух филтриран, омаслен сгъстен въздух Вода Минерално масло
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Макс. честота на превключване	3 Hz
Макс. изходно напрежение на превключване AC	250 V
Макс. изходно напрежение на превключване DC	125 V
Макс. ток на изхода	5,000 mA
Електрически извод	Форма A Щекер по DIN 43650 квадратна форма
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/4
Тегло на продукта	220 g
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Индикация за работно състояние	LED жълт
Обхват за настройка, гранична стойност	1 ... 12 bar
Клас на защита	IP65