



Краен изключвател SMT-8-PS-K5-LED-24-B

Специф. Номер: 175434

FESTO

Electric, contactless, PNP, for drives with T-slot, with cable.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Разрешение	C-Tick
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	≤ 0.2 ms
Време за изключване	≤ 0.5 ms
Макс. ток на изхода	100 mA
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Пад на напрежение	≤ 1.8 V
Остатъчен ток	≤ 0.1 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 3-жилен
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Макс. въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Тегло на продукта	60 g
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU) високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67