


# Свързващ кабел KMP1-02-VI-16-5

Специф. Номер: 175589  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилен остров VIMP-02, напълно сглобен за 12 до 16 позиции  
за разпределители, 5 m дълъг.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 300\text{ V}$
обхват на работното напрежение DC	$\leq 250\text{ V}$
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Тегло на продукта	3,016 g
Електрически извод	40-пинов Щекер
Структура на кабела	39 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Диаметър на кабела	17 mm
Дължина на кабела	5 m
Тип на закрепване	със затягаща скоба
Информация за материала на корпуса	Отливка от лек метал
Информация за материала на кабелната обвивка	PE
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав посребрен