


Свързващ кабел KMP1-02-II-4-10

Специф. Номер: 175655
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилен остров IIMP-02, напълно сглобен за 4 позиции за
разпределители, 10 m дълъг

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 300\text{ V}$
обхват на работното напрежение DC	$\leq 250\text{ V}$
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Тегло на продукта	3,676 g
Електрически извод	25-пинов Щекер
Структура на кабела	25 x 0,75 mm ²
Диаметър на кабела	13 mm
Дължина на кабела	10 m
Тип на закрепване	със затягаща скоба
Информация за материала на корпуса	Отливка от лек метал
Информация за материала на кабелната обвивка	PE
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав посребрен