


Свързващ кабел KMP2-03-V-10-26

Специф. Номер: 175667

FESTO

For valve terminal VIMP/VIFB, max. 24 solenoid coils, 10 m long
Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 250\text{ V}$
обхват на работното напрежение DC	$\leq 300\text{ V}$
Допустим товарен ток	7.5 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта	3,637 g
Електрически извод	Щекер 26-пинов
Структура на кабела	26 x 0,75 mm ²
Диаметър на кабела	15 mm
Дължина на кабела	10 m
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Цветен код, изолация на кабелите	черни проводници с последователна бяла номерация от 1 до 26
Информация за материала на уплътненията	CR устойчив на светлина и масло
Информация за материала на корпуса	Мед-сплав никелиран
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен