


Ударен комплект KSM-10

Специф. Номер: 175835

FESTO

за ротационно задвижване DSM-..., за непрекъснато регулиране, с прецизна настройка на крайните позиции



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	10
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 200 deg
Ъгъл на завъртане	200 deg
Монтажна позиция	по избор
Фина настройка	-5 deg
Конструкция	Ограничителен лост
Отчитане на позицията	без
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	100 g
Material of cover	PA-усилен
Material stops	високолегирана стомана, неръждаема
Material housing	Алуминий елоксиран