

# съединител EAMC-40-66-XX-15

Специф. Номер: 176036

FESTO

за DGE



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 2	15 mm
Размер	40
номинална дължина	66 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	139 g
Материал-забележка	RoHS konform