

съединител EAMC-65-90-XX-25

Специф. Номер: 176038

FESTO

за DGE



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 2	25 mm
Размер	65
номинална дължина	90 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	417 kgmm ²
Тегло на продукта	535 g
Материал-забележка	RoHS konform