



# Кръгъл цилиндър DSAQ-6- -P-A

Специф. Номер: 176217

FESTO

Фланец със захранване напречно на оста на цилиндъра.  
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Ход                                      | 1 ... 50 mm   |
| Диаметър на буталото                     | 6 mm  |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                       |
| Работно налягане                         | 1 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                      | двойнодействие  |
| Работна среда                            | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 2   |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 12.7 N  |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 16.9 N  |
| Движеща се маса при 0 mm ход             | 4.8 g   |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 1.4 g   |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 14 g  |
| Допълнителна маса за 10 mm ход           | 0.5 g   |
| Пневматичен извод                        | M5  |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав  |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR<br>TPU-U(PU)  |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема  |