



Кръгъл цилиндър DSAG-16- -P-A-Q-S2

Специф. Номер: 176275

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът с квадратно сечение.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 1 ... 250 mm |
| Диаметър на буталото | 16 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | Квадратна направляваща |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 103.7 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 120.6 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 35 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 4.9 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 56 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 2.2 g |
| Пневматичен извод | M5 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPE-U(PU) |
| Информация за материала на корпуса | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |