

# Кръгъл цилиндър DSAH-25- -PPV-A-CT

Специф. Номер: 176408

FESTO


с лагерен капак за директен монтаж, фланец със захранване напречно на оста на цилиндър.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Ход                                      | 1 ... 500 mm  |
| Диаметър на буталото                     | 25 mm   |
| Демпфериране                             | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Работно налягане                         | 1 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                      | двойнодействащ  |
| Работна среда                            | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен         |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 2   |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C   |
| Дължина на демпфериране                  | 17 mm   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 247.4 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 294.5 N   |
| Движеща се маса при 0 mm ход             | 141 g   |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 11.1 g  |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 212 g   |
| Допълнителна маса за 10 mm ход           | 6.2 g   |
| Пневматичен извод                        | M6  |
| Материал-забележка                       | Без мед и PTFE (тефлон)                               |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав                                      |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR<br>TPU-U(PU)                                      |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема                    |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема                    |