


# Кръгъл цилиндър DSAG-25- -PPV-A-S2-CT

Специф. Номер: 176409

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът.  
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.  
Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне

## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ход                                      | 1 ... 500 mm                                          |
| Диаметър на буталото                     | 25 mm                                                 |
| Резба на буталния прът                   | M10x1,25                                              |
| Демпфериране                             | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Край на буталния прът                    | Външна резба                                          |
| Работно налягане                         | 1 ... 10 bar                                          |
| Принцип на действие                      | двойнодействие                                        |
| Работна среда                            | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен         |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2                                                     |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C                                         |
| Дължина на демпфериране                  | 17 mm                                                 |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 247.4 N                                               |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 294.5 N                                               |
| Движеща се маса при 0 mm ход             | 141 g                                                 |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 11.1 g                                                |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 212 g                                                 |
| Допълнителна маса за 10 mm ход           | 6.2 g                                                 |
| Пневматичен извод                        | M26x1,5                                               |
| Материал-забележка                       | Без мед и PTFE (тефлон)                               |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав                                      |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR<br>TPU-U(PU)                                      |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема                    |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема                    |