

Кръгъл цилиндър DSAG-32- -PPV-S6

Специф. Номер: 176446

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с температуроустойчиви уплътнения до 120 °C.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Дължина на демпфериране	19 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	415 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	483 N
Движеща се маса при 0 mm ход	222 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	15.4 g
Основно тегло при 0 mm ход	312 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	8.9 g
Пневматичен извод	M26x1,5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема