



Кръгъл цилиндър DSAG-32- -PPV-S2-S6

Специф. Номер: 176456

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът и с температуроустойчиви уплътнения до 120 °C.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Ход | 1 ... 500 mm |
| Диаметър на буталото | 32 mm |
| Резба на буталния прът | M10x1,25 |
| Демпфериране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 120 °C |
| Дължина на демпфериране | 19 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 415 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 483 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 222 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 15.4 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 312 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 8.9 g |
| Пневматичен извод | M26x1,5 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на уплътненията | FPM |
| Информация за материала на корпуса | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |