


# Кръгъл цилиндър DSAG-32- -PPV-A-S2-CT

Специф. Номер: 176461

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът.  
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.  
Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Резба на буталния прът	M10x1,25
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	19 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	415 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	483 N
Движеща се маса при 0 mm ход	222 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	15.4 g
Основно тегло при 0 mm ход	312 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	8.9 g
Пневматичен извод	M26x1,5
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема