

Кръгъл цилиндър DSAG-40- -PPV-A-CT

Специф. Номер: 176510

FESTO

Фланец с резбова цапфа.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	22 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	633 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	754 N
Движеща се маса при 0 mm ход	469 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	24 g
Основно тегло при 0 mm ход	586 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	15.9 g
Пневматичен извод	M32x2
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана